

Пластикова трубка PAN-VO-12X1,5-RT

Номер деталі: 525477

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	14 мм
Зовнішній діаметр для фітинга	12 мм
Радіус вигину, що залежить від витрати	65 мм
Внутрішній Ø	9 мм
Мінімальний радіус вигину	43 мм
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.3 МПа -0.95 бар...3 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...43.5 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Мінеральне масло: максимум 0,3 МПа при максимум 90 °C Вода: максимум 0,3 МПа при максимальній температурі 90 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] Мінеральна олива Вода (рідка, без льоду)
Вогневипробування матеріалу	UL94 V-0 (обшивка)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-30 °C...90 °C
Вага виробу за довжиною	0.133 кг/м
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 12 мм
Колір	червоний
Твердість по шкалі Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PA12-P PVC-P