

Роз'єм шини
FBA-2-M12-5POL
Номер деталі: 525632

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Вага продукту	28 г
Електричне підключення	9-pin / 5-pin Розетка пряма / штекер і розетка Sub-D / M12x1
Діапазон робочої напруги постійного струму	24 В
Пропускна здатність по струму	4 А
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал штекерних контактів	Бронза Позолочений