

Роз'єм шини FBSD-KL-2X5POL

Номер деталі: 525635

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	20 г
Електричне підключення	5-pin / 5-pin Кутова розетка / гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	24 В
Пропускна здатність по струму	12 А
Перетин з'єднання	0.2 мм²...2.5 мм²
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	РА
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал штекерних контактів	Бронза Позолочений