

Вакуумний насос ESS-60-GT-G1/4-I

Номер деталі: 525981

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	6 мм
Мінімальний радіус заготовки	75 мм
Номінальний розмір	2.5 мм
Діаметр присоски	60 мм
Об'єм чаші присоски	11.3 см³
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	кругла глибока
Робочий тиск	-0.95 бар...0 бар
Номінальний робочий тиск	-0.7 бар
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	134 Н
Бічна сила при номінальному робочому тиску	37 Н
Вага продукту	19.5 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	G1/4
Колір	Червоно-коричневий
Твердість по шкалі Shore	72 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	Vulkollan®