


Вакуумний насос ESS-80-GT-M10

Номер деталі: 525983

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	7.5 мм
Мінімальний радіус заготовки	100 мм
Номінальний розмір	5.5 мм
Діаметр присоски	80 мм
Об'єм чаші присоски	28.6 см³
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Круглі, у формі дзвіночка
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 5
Форма присоски	кругла глибока
Робочий тиск	-0.95 бар...0 бар
Номінальний робочий тиск	-0.7 бар
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Сила відриву при 70% вакууму	245 Н
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	245 Н
Максимальний момент затягування монтажної гвинта	12 Н·м
Бічна сила при номінальному робочому тиску	99 Н
Вага продукту	28 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M10
Колір	Червоно-коричневий
Твердість по шкалі Shore	72 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	Vulkollan®