

Вакуумний насос ESS-100-GT-M10

Номер деталі: 525986

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	9 мм
Мінімальний радіус заготовки	135 мм
Номінальний розмір	5.5 мм
Діаметр присоски	100 мм
Об'єм чаші присоски	53.9 см³
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Круглі, у формі дзвіночка
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 5
Форма присоски	кругла глибока
Робочий тиск	-0.95 бар...0 бар
Номінальний робочий тиск	-0.7 бар
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Сила відриву при 70% вакууму	297 Н
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	375 Н
Максимальний момент затягування монтажної гвинта	12 Н·м
Бічна сила при номінальному робочому тиску	183 Н
Вага продукту	86.5 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M10
Колір	Червоно-коричневий
Твердість по шкалі Shore	72 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	Vulkollan®