


Вакуумний насос ESS-40-BT-G1/4-I

Номер деталі: 525991

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	9 мм
Мінімальний радіус заготовки	35 мм
Номінальний розмір	2.5 мм
Діаметр присоски	40 мм
Об'єм чаші присоски	9.8 см³
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглі сильфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-0.95 бар...0 бар
Номінальний робочий тиск	-0.7 бар
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	59 Н
Бічна сила при номінальному робочому тиску	22 Н
Вага продукту	19 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	G1/4
Колір	Червоно-коричневий
Твердість по шкалі Shore	72 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	Vulkollan®