


# Вакуумний захват ESV-30-GT

Номер деталі: 526000

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                    | Значення                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Компенсація висоти, тримач для присоски        | 3.5 мм                                            |
| Мінімальний радіус заготовки                   | 26 мм                                             |
| Діаметр присоски                               | 30 мм                                             |
| Об'єм чаші присоски                            | 2.4 см³                                           |
| Положення монтажу                              | Будь-який                                         |
| Конструкція                                    | Круглі, у формі дзвіночка                         |
| Форма присоски                                 | кругла глибока                                    |
| Робочий тиск                                   | -0.95 бар...0 бар                                 |
| Номінальний робочий тиск                       | -0.7 бар                                          |
| Робоче середовище                              | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Відповідність LABS                             | VDMA24364-A1-L                                    |
| Температура навколишнього середовища           | -10 °C...80 °C                                    |
| Сила відриву при 70% вакууму                   | 36 Н                                              |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 36 Н                                              |
| Бічна сила при номінальному робочому тиску     | 13 Н                                              |
| Вага продукту                                  | 4.2 г                                             |
| Тип кріплення                                  | Через вакуумне під'єднання                        |
| Колір                                          | Червоно-коричневий                                |
| Твердість по шкалі Shore                       | 72 +/- 5                                          |
| Інформація про матеріали                       | Відповідно до RoHS                                |
| Матеріал присоски                              | Vulkollan®                                        |