

Вакуумний захват ESV-50-BT

Номер деталі: 526007

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	10 мм
Мінімальний радіус заготовки	40 мм
Діаметр присоски	50 мм
Об'єм чаші присоски	17.6 см³
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	сильфони
Форма присоски	круглі сильфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-0.95 бар...0 бар
Номінальний робочий тиск	-0.7 бар
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Сила відриву при 70% вакууму	100 Н
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	100 Н
Бічна сила при номінальному робочому тиску	39 Н
Вага продукту	16.2 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Колір	Червоно-коричневий
Твердість по шкалі Shore	72 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	Vulkollan®