

Комплект манометра DPA-100-10-MA-SET

Номер деталі: 526098

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 837-1
Номінальний розмір манометра	40
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	із зовнішньою різьбою
Робочий тиск	10 бар
Клас точності вимірювань	2,5
Ступінь захисту	IP43
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Положення монтажу	Будь-який
Пневматичне з'єднання	G1/4
Вага продукту	305 г