

# Модуль входів/виходів CPX-8DE-8DA

Номер деталі: 526257

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розміри Ш x Д x В                                                | (включаючи блок з'єднання та з'єднуючі елементи)<br>50 мм x 107 мм x 50 мм                                                                                                                           |
| Вага продукту                                                    | 48 г                                                                                                                                                                                                 |
| Температура навколишнього середовища                             | -5 °C...50 °C                                                                                                                                                                                        |
| Температура зберігання                                           | -20 °C...70 °C                                                                                                                                                                                       |
| Ступінь захисту                                                  | В залежності від блоку підключення                                                                                                                                                                   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 1 - низький опір корозії<br>(коли встановлено)                                                                                                                                                       |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                       |
| Матеріал корпусу                                                 | РА-посилений<br>РС                                                                                                                                                                                   |
| LED дисплеї                                                      | 1 Групова діагностика<br>16 Статус каналу                                                                                                                                                            |
| Діагностика                                                      | Коротке замикання/перевантаження каналу<br>Занадто низька вихідна напруга                                                                                                                            |
| Кількість виходів                                                | 8                                                                                                                                                                                                    |
| Параметризація                                                   | Час усунення відскоку контактів<br>Реакція на збій на каналі<br>Сила на канал<br>Режим очікування на канал<br>Сигнал подовження часу<br>Режим роботи після короткого замикання<br>модуль моніторингу |
| Діапазон робочої напруги постійного струму                       | 18 В...30 В                                                                                                                                                                                          |
| Номінальна робоча напруга постійного струму                      | 24 В                                                                                                                                                                                                 |
| Власне споживання електроенергії при номінальній робочій напрузі | Тип. 22 мА                                                                                                                                                                                           |
| Кількість входів                                                 | 8                                                                                                                                                                                                    |
| Характеристика входів                                            | IEC1131-T2                                                                                                                                                                                           |
| Час усунення відскоку контакту                                   | 3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms можна налаштувати)                                                                                                                                                        |
| Максимальний загальний вхідний струм на модуль                   | 0.7 А                                                                                                                                                                                                |
| Характеристика виходів                                           | IEC1131-T2                                                                                                                                                                                           |
| Логіка перемикання виходів                                       | PNP (позитивне перемикання)                                                                                                                                                                          |
| Максимальний загальний вихідний струм на модуль                  | 4 А                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальна потужність на канал                                  | 0,5 А (лампа 12 W)                                                                                                                                                                                   |

| Особливості                                         | Значення                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Електрична ізоляція між каналами                    | Немає                                                   |
| Електрична ізоляція між каналом і внутрішньою шиною | Виходи - Так, при використанні проміжної подачі повітря |
| Запобіжник (коротке замикання)                      | внутрішній електронний запобіжник на канал              |