

Манометр MA-27-1,0-M5-MPA

Номер деталі: 526324

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон індикації	0 МПа...1 МПа
Номинальний розмір манометра	27
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Робоче середовище	Інертні гази нейтральні рідини
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Немає ацетилену Без кисню
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар 0 psi...145 psi
Коефіцієнт змінного навантаження	0.66
Клас точності вимірювань	5
Ступінь захисту	IP43
Температура середовища	0 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення підключення	По центру на задній стороні
Пневматичне з'єднання	M5
Матеріали, що контактують із середовищем	Латунь
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Матеріал корпусу	РА
Матеріал оглядового вікна	PS
Кольор корпусу	Чорний
Вага продукту	11 г

Особливості	Значення
Шкала	Одинарна шкала МРа (зовнішній)