

**Глушник**  
**UC-QS-10H**  
Номер деталі: 526475

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                 | Значення                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Положення монтажу                           | Будь-який                                      |
| Розмір упаковки                             | 1                                              |
| Робочий тиск                                | 0 МПа...1 МПа<br>0 бар...10 бар                |
| Витрата по відношенню до атмосфери          | 3100 л/хв                                      |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом                      |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Рівень шуму                                 | 68 дБ(А)                                       |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...70 °C                                 |
| Вага продукту                               | 5,5 г                                          |
| Пневматичне з'єднання                       | QS-10                                          |
| Матеріал демпферної вставки                 | PE                                             |
| Матеріал цапфи з гвинтом                    | PE                                             |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                             |