


# Педаць пневматична з фіксацією FRV-3-1/4

Номер деталі: 526984

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 3/2 бістабільний                                       |
| Спосіб приведення в дію                                          | Вручну                                                 |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 550 л/хв                                               |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | G1/4                                                   |
| Робочий тиск                                                     | -0.95 бар...10 бар                                     |
| Конструкція                                                      | Дискове сідло                                          |
| Тип скидання                                                     | Пружина механічна                                      |
| Номінальний розмір                                               | 7 мм                                                   |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                              |
| Тип контролю                                                     | прямий                                                 |
| Напрямок потоку                                                  | Не реверсивні                                          |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                         |
| Сила приведення в дію                                            | 31.5 Н                                                 |
| Вага продукту                                                    | 610 г                                                  |
| Тип кріплення                                                    | з наскрізним отвором                                   |
| Пневматичний порт 1                                              | G1/4                                                   |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | G1/4                                                   |
| Пневматичний порт 3                                              | G1/4                                                   |
| Матеріальні ущільнення                                           | NBR                                                    |
| Матеріал корпусу                                                 | Алюміній литий під тиском                              |