

Колектор LRB-1/2-D-7-O-K2-MIDI

Номер деталі: 528957

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Midi
Модельний ряд	D
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Мембранний регулюючий клапан з прямим керуванням з постійною подачею стисненого повітря
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом
манометр	G1/4 підготовлено
Робочий тиск	0.1 МПа...1.6 МПа 1 бар...16 бар
Діапазон регулювання тиску	0.05 МПа...0.7 МПа 0.5 бар...7 бар 7.25 psi...101.5 psi
Максимальний гістерезис тиску	0.02 МПа 0.2 бар 2.9 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	3800 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	1950 г
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G3/8
Матеріал монтажноі плити	Цинк дитий під тиском
Матеріал панелі управління	РА
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском