


Розподільник з важелем VHEF-VT-B32-N14

Номер деталі: 5300047

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 бістабільний
Спосіб приведення в дію	Вручну
Ширина	20 мм
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	870 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	1/4 NPT
Робочий тиск	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Конструкція	Дискове сідло
Номінальний розмір	6 мм
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Примітка до застосування	працювати тільки вручну
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	З блокуванням
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Реверсивний
Перекриття	нульове перекриття
Максимальна частота перемикачів	0.5 Гц
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент спрацювання	1.9 Н·м
Момент розблокування	1 Н·м
Максимальна сила на приводі	200 Н
Максимальна бічна сила при спрацюванні	140 Н

Особливості	Значення
Вага продукту	181 г
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі з наскрізним отвором за бажанням:
Пневматичний порт 1	1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/4 NPT
Пневматичний порт 3	1/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	РА-посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал важеля	РА-посилений