

Муфта
ЕАМС-В-15-22-5-5
Номер деталі: 530085

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	5 мм
Діаметр захвату 2	5 мм
Розмір	15
Номінальна довжина	22 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	12000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.13 кг·мм²
Передаваний крутний момент	1 Н·м
Вага продукту	6 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS