

Муфта
EAMC-65-90-15-24
Номер деталі: 530940

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	15 мм
Діаметр захвату 2	24 мм
Розмір	65
Номінальна довжина	90 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	417 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	80 Н·м
Вага продукту	535 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS