

Швидкороз'ємна розетка KD2-CK-3

Номер деталі: 531621

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 бар...12 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...174 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	68 л/хв...88 л/хв
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778	73.7 л/хв...95.4 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	11 г
Пневматичний порт 1	Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм Для ніпеля внут. Ø 3 мм з накидною гайкою
Матеріал накидної гайки	Анодований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал пружин	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Матеріал кулі	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал стопорного кільця	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу клапана	Латунь
Матеріал розпірної гільзи	Нікельована латунь