

Швидкороз'ємний штекер

KS3-1/8-A-R

Номер деталі: 531667

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4.2 мм
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 бар...12 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...174 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент затягування	5 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 15 %
Вага продукту	32 г
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал пружин	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал різьбового ущільнення	PA66-GF30 / TPE-U
Істотна інформація о матеріалах	Латунь
Матеріал корпусу клапана	Латунь