

Швидкороз'ємний штекер KS4-1/2-I

Номер деталі: 531680

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	7.85 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 бар...12 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...174 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	756 л/хв...1314 л/хв
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778	819.5 л/хв...1424.4 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент затягування	32.5 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	57 г
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Істотна інформація о матеріалах	Нікельована латунь