


Роз'єм
МНАР-PI-1
Номер деталі: 532182

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	Кліпса
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	6 г
Електричне підключення	2-pin Розетка
Діапазон робочої напруги постійного струму	60 В
Пропускна здатність по струму	3 А
Довжина кабелю	1 м
Діаметр кабелю	1 мм
Склад кабелю	2 x 0,14 мм ²
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-20 °C...50 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЕС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА
Матеріал штекерних контактів	Сплав міді з луженим покриттям