

Роз'єм
FBS-SUB-9-BU-IB-B

Номер деталі: 532218

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	20 мм
Висота	62 мм
Довжина	61 мм
Протокол	Interbus
Додаткові функції	Інтегрований міст RBST
Вага продукту	60 г
Інтерфейс Fieldbus	1x 5 підпружинені клеми
Допустимий діаметр кабелю	5 мм...10 мм
Ступінь захисту	IP65 IP67 в змонтованому стані згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	95 % Не конденсується
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріал накидної гайки	Латунь
Матеріал гвинтів	Сталь
Матеріальні ущільнення	NBR