


Вугільний фільтр LFX-1-D-MAXI

Номер деталі: 532787

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Maxi
Модельний ряд	D
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Конструкція	Вугільний фільтр волоконний фільтр
Кришка контейнера	Металевий захист
Робочий тиск	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Рекомендована максимальна витрата	1100 л/хв
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря	1100 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Інертні гази
Температура середовища	5 °C...30 °C
Залишковий вміст мастила	0.003 мг/м³
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	1191 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію 3 кронштейном за бажанням:
Пневматичне з'єднання	G1
Пневматичний порт 1	Монтажна плита G1
Пневматичне з'єднання 2	Монтажна плита G1
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал фільтра	Активоване вугілля Тканина
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском

Особливості	Значення
Матеріал ємності	РС