


Блок фільтрів
LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A
Номер деталі: 532877

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Midi
Модельний ряд	D
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	0.01 мкм
Ефективність фільтра	99.9999 %
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	волоконний фільтр
Максимальна об'єм конденсату	43 мл
Кришка контейнера	Металевий захист
Робочий тиск	0.15 МПа...1.2 МПа 1.5 бар...12 бар 21.75 psi...174 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Інертні гази
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Інертні гази
Температура середовища	1.5 °C...60 °C
Залишковий вміст мастила	0.01 мг/м³
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	1429 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичне з'єднання 2	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC