

Картридж мікрофільтра MS6-LFM-A

Номер деталі: 532909

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
На підставі норм	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Модельний ряд	PC
Ступінь фільтрації	0.01 мкм
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря	900 л/хв
Мінімальна стандартна швидкість потоку для класу чистоти повітря	135 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:::4] Інертні гази
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [3:::2]
Фракційний поділ (0,1 - 0,5 мкм)	99.995 %
MPPS	0.05 мкм
Ефективність сепарації MPPS	99.95 %
Залишковий вміст мастила	0.01 мг/м³