

Фітинг
QB-M5-3/16-U-M
Номер деталі: 533211

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номинальний розмір	0.098 дюйм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Конструкція	пряма форма
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0.095 МПа...1 МПа 0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	13.775 psi...145 psi
Морська класифікація	Див. сертифікат
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Номинальний момент затягування	0.5 Н·м
Допустимий номинальний моменту затягування	± 10 %
Вага продукту	0.275 oz
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW12
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2	для трубки з зовнішнім Ø 3/16"
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	32 °F...140 °F
Колір розчепного кільця	Сірий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PBT
Матеріал різьбового ущільнення	NBR
Матеріал звільнюючого кільця	POM
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь