

Кутовий фітинг QBL-1/2-3/8-U-M

Номер деталі: 533245

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	0.315 дюйм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Покриття
Конструкція	L форма
Розмір упаковки	5
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0.095 МПа...1 МПа 0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	13.775 psi...145 psi
Морська класифікація	Див. сертифікат
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	1.85 oz
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW22
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба R1/2
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки з зовн. Ø 3/8"
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	32 °F...140 °F
Колір розчепного кільця	Сірий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PBT
Матеріал різьбового ущільнення	NBR
Матеріал звільняючого кільця	POM
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь