

# Т-подібний фітинг QBT-3/8-3/8-U-M

Номер деталі: 533262

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Розмір                                              | Стандартний                                    |
| Номінальний розмір                                  | 0.315 дюйм                                     |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                   | Покриття                                       |
| Конструкція                                         | Форма Т                                        |
| Розмір упаковки                                     | 5                                              |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні    | 0.095 МПа...1 МПа<br>0.95 бар...10 бар         |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур          | 13.775 psi...145 psi                           |
| Морська класифікація                                | Див. сертифікат                                |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 1 - низький опір корозії                       |
| Відповідність LABS                                  | VDMA 24364 Зона III                            |
| Температура навколишнього середовища                | 0 °C...60 °C                                   |
| Вага продукту                                       | 1.42 oz                                        |
| Тип кріплення                                       | Зовнішній шестигранник SW17                    |
| Пневматичний порт 1                                 | Зовнішня різьба R3/8                           |
| Пневматичне з'єднання 2                             | для пневмотрубки з зовн. Ø 3/8"                |
| Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом | 32 °F...140 °F                                 |
| Колір розчепного кільця                             | Сірий                                          |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                             |
| Матеріал корпусу                                    | PBT                                            |
| Матеріал різьбового ущільнення                      | NBR                                            |
| Матеріал звільняючого кільця                        | POM                                            |
| Матеріал хомута для шланга                          | Високолегована нержавіюча сталь                |