

Ревізійна кришка AK-SUB-9/15-B

Номер деталі: 533334

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Вага продукту	20 г
Ступінь захисту	IP65 IP67 в змонтованому стані згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал покриття	PA
Відносна вологість	Не конденсується