

Електронний модуль VMPA1-FB-EMS-8

Номер деталі: 533360

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діагностика	Клапани зниженої напруги
Максимальна кількість мість для пнеморозподільників	4
Максимальна кількість котушок пнеморозподільників	8
Власне споживання струму під навантаженням	3 мА
Внутрішнє споживання струму при робочій напрузі	8 мА
Номінальний струм втягування на кожную котушку електромагніту	Від 58 мА до 24 мс
Номінальний струм зі зниженням струму	9 мА через 24 ms
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії (коли встановлено)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	20 г
Матеріал корпусу	ПОМ
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS