

## Монтажна плита VMPA1-IC-AP-1

Номер деталі: 533394

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина                                      | 20.2 мм<br>10.5 мм                                                                        |
| Довжина                                     | 107.3 мм                                                                                  |
| Робочий тиск                                | 0.3 МПа...0.8 МПа<br>3 бар...8 бар                                                        |
| Пілотний тиск                               | 0.3 МПа...0.8 МПа<br>3 бар...8 бар                                                        |
| Дозвіл                                      | c UL us - Recognized (OL)                                                                 |
| Знак КС                                     | КС-ЕМV                                                                                    |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви EU EMC<br>Згідно директиви EC RoHS                                       |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC<br>Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 0 - відсутність корозійного напруження                                                    |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                         |
| Температура навколишнього середовища        | -5 °C...50 °C                                                                             |
| Вага продукту                               | 92 г                                                                                      |
| Електричне підключення                      | M8<br>Роз'єм                                                                              |
| Тип монтажу з'єднувальної плити             | За допомогою наскрізних отворів                                                           |
| Пневматичний порт 1                         | M7                                                                                        |
| Пневматичне з'єднання 2                     | M7                                                                                        |
| Пневматичний порт 3                         | M7                                                                                        |
| Пневматичне з'єднання 4                     | M7                                                                                        |
| Пневматичне з'єднання 5                     | M7                                                                                        |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                                                        |
| Матеріал монтажною плити                    | Алюміній литий під тиском                                                                 |