

Коробка кінцевого вимикача DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Номер деталі: 534475

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Допустимий діаметр кабелю	7 мм...13 мм
На підставі норм	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструкція	круглий
Положення монтажу	Будь-який
Захист від короткого замикання	синхронування
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Основи вимірювання	індуктивний
Індикатор положення перемикача	Так
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 В...30 В
Внутрішнє споживання струму при робочій напрузі	0 мА...100 мА
Напруга ізоляції	50 В
Максимальний вихідний струм	100 мА
Комутаційний вихід	PNP
Стійкість до стрибків напруги	0.5 кВ
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Електричне підключення	Гвинтова клема
Кабельний роз'єм	M20x1,5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал кришки корпусу	PC
Матеріал основи корпусу	ABS+PC
Матеріал консолі	ABS+PC