


Роз'єм
FBS-RJ45-8-GS
Номер деталі: 534494

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	33 мм
Висота	41 мм
Довжина	20 мм
Вага продукту	15 г
Специфікація кабелю Ethernet	Тип: CAT.5 Індивідуальний діаметр проводу: 0,89 - 0,99 мм AWG 24-26 багатопровідний
Захист від прямого і непрямого контакту	PELV
Допустимий діаметр кабелю	4 мм...5.4 мм
Ступінь захисту	IP65 IP67 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	0 - 90 % Не конденсується
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріал гвинтів	Сталь
Матеріальні ущільнення	NBR