


Роз'єм
FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B
Номер деталі: 534497

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	20 мм
Висота	62 мм
Довжина	61 мм
Вага продукту	60 г
Інтерфейс Fieldbus	1x 9 підпружинені клеми
Допустимий діаметр кабелю	5 мм...10 мм
Ступінь захисту	IP65 IP67 в змонтованому стані згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	95 % Не конденсується
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріал накидної гайки	Латунь
Матеріал гвинтів	Сталь
Матеріальні ущільнення	NBR