

**Фільтр
MS12N-LF**
Номер деталі: 535026

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Відведення конденсату	Повністю автоматичний - Автоматичне, з електричним керуванням ручне, без фіксації Відкручується вручну
Конструкція	Спечений фільтр з центробіжним сепаратором
Ступінь відділення конденсату	75 %
Робочий тиск	0.8 бар...20 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [::9:-] Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Інертні гази
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Пневматичний порт 1	внутріш.
Пневматичне з'єднання 2	внутріш.
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав