


Модуль розгалуження MS12-FRM

Номер деталі: 535035

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Модуль розгалуження
Робочий тиск	0 бар...20 бар
Стандартна номінальна витрата у напрямку основного потоку 1->2	25000 л/хв...42000 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичне з'єднання 4	G1
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском