

Відсічний клапан MS12N-EM

Номер деталі: 535036

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	поршневий золотник
Спосіб приведення в дію	Вручну
Вихлопна функція	не регулюється
Тип контролю	прямий
Функція клапана	3/2 бістабільний
Робочий тиск	0 бар...20 бар
Перекриття	Позитивне перекриття
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	25000 л/хв...32000 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Положення монтажу	Будь-який
Напрямок потоку	Не реверсивні
Вага продукту	3900 г
Пневматичний порт 3	G1
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском