

Клапан плавного пуску MS12N-DL

Номер деталі: 535038

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	Немає
Конструкція	сідло поршня
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	прямий
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Напрямок потоку	Не реверсивні
Функція клапана	2/2
Робочий тиск	2 бар...20 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	25000 л/хв...42000 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	3600 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском