

# Мастилорозпилювач MS12-LOE

Номер деталі: 535041

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                             | Значення                                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Розмір                                  | 12                                                        |
| Модельний ряд                           | PC                                                        |
| Положення монтажу                       | по вертикалі +/- 5°                                       |
| Конструкція                             | Пропорційний стандартний мастилорозпилювач                |
| Робочий тиск                            | 1 бар...16 бар                                            |
| Мінімальна витрата для функції змащення | 400 л/хв                                                  |
| Робоче середовище                       | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:-]           |
| Клас корозійної стійкості (CRC)         | 2 - помірний вплив корозії                                |
| Відповідність LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Температура зберігання                  | -10 °C...60 °C                                            |
| В'язкість мастила                       | ISO VG 32                                                 |
| Температура навколишнього середовища    | 0 °C...60 °C                                              |
| Тип кріплення                           | Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів<br>за бажанням: |
| Матеріал корпусу                        | Алюміній литий під тиском                                 |
| Матеріал ємності                        | Кований алюмінієвий сплав                                 |