

Фільтр тонкої очистки MS12N-LFM

Номер деталі: 535045

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	РС
Розмір	12
Конструкція	волоконний фільтр
Відведення конденсату	Повністю автоматичний - Автоматичне, з електричним керуванням ручне, без фіксації Відкручується вручну
Робочий тиск	0.08 МПа...2 МПа 0.8 бар...20 бар 11.6 psi...290 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS