


Фільтр MS4-LF-1/4-CUM

Номер деталі: 535654

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	5 мкм
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Спечений фільтр з центробіжним сепаратором
Кришка контейнера	вбудований у вигляді металевої ємності
Ступінь відділення конденсату	75 %
Робочий тиск	0 бар...14 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1300 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [::9:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
розмір пор	5 мкм
Вага продукту	349 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском

Особливості	Значення
Матеріал ємності	Алюміній литий під тиском Кований алюмінієвий сплав
Матеріал оглядового вікна	РА
Матеріал сепаратора	РОМ