

# Мастилорозпилювач MS4N-LOE-1/4-U

Номер деталі: 535798

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | 4                                                                      |
| Модельний ряд                                                    | PC                                                                     |
| Положення монтажу                                                | по вертикалі +/- 5°                                                    |
| Конструкція                                                      | Пропорційний стандартний мастилорозпилювач                             |
| Максимальна кількість мастила                                    | 36 см³                                                                 |
| Кришка контейнера                                                | вбудований у вигляді металевої ємності                                 |
| Робочий тиск                                                     | 1 бар...12 бар                                                         |
| Мінімальна витрата для функції змащення                          | 40 л/хв                                                                |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 2200 л/хв                                                              |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом                                              |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                             |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Температура зберігання                                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Допуск до харчової промисловості                                 | див. розширену інформацію про матеріал                                 |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| В'язкість мастила                                                | ISO VG 32                                                              |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                         |
| Вага продукту                                                    | 354 г                                                                  |
| Тип кріплення                                                    | за бажанням:<br>Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів              |
| Пневматичний порт 1                                              | 1/4 NPT                                                                |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | 1/4 NPT                                                                |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріал корпусу                                                 | Алюміній литий під тиском                                              |
| Матеріал ємності                                                 | Алюміній литий під тиском<br>Кований алюмінієвий сплав                 |
| Матеріал оглядового вікна                                        | PA                                                                     |