

Кріплення
HNA-40-R3
Номер деталі: 537257

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
На підставі норм	ISO 21287
Варіанти	Високий захист від корозії
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Вага продукту	157 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кутника	Сталь Із захисним покриттям