


Підвищувач тиску DPA-40-16

Номер деталі: 537274

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ø поршня	40 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Двопоршневий підсилювач тиску
манометр	Підготовлено для G1/8
Вихідний тиск 2	0.45 МПа...1.6 МПа 4.5 бар...16 бар 65.25 psi...232 psi
Робочий тиск	0.25 МПа...1 МПа 2.5 бар...10 бар 36.25 psi...145 psi
Діапазон регулювання тиску	0.45 МПа...1.6 МПа 4.5 бар...16 бар 65.25 psi...232 psi
Тиск на вході 1	2.5 бар...10 бар 0.25 МПа...1 МПа 36.25 psi...145 psi
Примітка щодо діапазону регулювання тиску	При максимально напруженій пружині регулятора максимальний робочий тиск на виході може бути перевищений на 40%.
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Вага продукту	1500 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	M7
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS