


Фільтр-регулятор
LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H
Номер деталі: 537645

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Mini
Ширина	44 мм
Модельний ряд	DB
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 мкм
Відведення конденсату	напівавтоматичний
Конструкція	Фільтр-регулятор без манометра
Функція регулятора	З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
манометр	Підготовлено для G1/8
Робочий тиск	0.15 МПа...1 МПа 1.5 бар...10 бар
Діапазон регулювання тиску	0.5 бар...7 бар
Максимальний гістерезис тиску	0.5 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1200 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [::9:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Інертні гази
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	200 г
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію з наскрізним отвором 3 кронштейном
Підключення манометра	G1/8
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал поворотної ручки	POM
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	PA-посилений
Матеріал ємності	PC