

Поворотний фланець SNCL-12

Номер деталі: 537790

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
На підставі норм	ISO 21287
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...90 °C
Вага продукту	20 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал підшипника	Пластик
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований