

## Електронний модуль VMPA2-FB-EMS-4

Номер деталі: 537983

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                                  | Значення                                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Діагностика                                                  | Клапани зниженої напруги                       |
| Максимальна кількість міст для пнеморозподільників           | 2                                              |
| Максимальна кількість котушок пнеморозподільників            | 4                                              |
| Власне споживання струму під навантаженням                   | 3 mA                                           |
| Внутрішнє споживання струму при робочій напрузі              | 8 mA                                           |
| Номінальний струм втягування на кожну котушку електромагніту | Від 99 mA до 24 ms                             |
| Номінальний струм зі зниженням струму                        | 18 mA через 24 ms                              |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                              | 1 - низький опір корозії<br>(коли встановлено) |
| Відповідність LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Вага продукту                                                | 20 г                                           |
| Матеріал корпусу                                             | ПОМ                                            |
| Інформація про матеріали                                     | Відповідно до RoHS                             |