

Електронний модуль VMPA2-FB-EMG-4

Номер деталі: 537984

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діагностика	Клапани зниженої напруги
Максимальна кількість міст для пнеморозподільників	2
Максимальна кількість котушок пнеморозподільників	4
Власне споживання струму під навантаженням	23 mA
Внутрішнє споживання струму при робочій напрузі	8 mA
Номінальний струм втягування на кожну котушку електромагніту	Від 99 mA до 24 ms
Номінальний струм зі зниженням струму	18 mA через 24 ms
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії (коли встановлено)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	20 г
Матеріал корпусу	ПОМ
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS