

Електронний модуль VMPA1-MPM-EMM-8

Номер деталі: 537988

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість міст для плевморозподільників	4
Максимальна кількість котушок плевморозподільників	8
Номінальний струм втягування на кожен котушку електромагніту	Від 80 мА до 25 мс
Номінальний струм зі зниженням струму	25 мА через 25 ms
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії (коли встановлено)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	20 г
Матеріал корпусу	ПОМ
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS